

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-t5-1350-szer-6-mm-optibelt-270-zebów-p-242379.html>**PAS ZĘBATY T5**

## Pas pasek zębaty T5 1350 szer. 6 mm OPTIBELT 270 zębów

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>29,00 zł</b>              |
| Cena netto              | <b>23,58 zł</b>              |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>OPT T 5 1350 (6)</b>      |
| Kod producenta          | <b>OPTT51350(6)</b>          |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>              |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1350</b>                  |
| Ilość zębów             | <b>270</b>                   |
| Szerokość [mm]          | <b>6</b>                     |

### Opis produktu

### **OPTIBELT T5 1350 szerokość: 6 mm**

#### **Parametry techniczne produktu:**

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębaty
- **Typ kordu:** stalowy
- **Ilość zębów:** 270
- **Rozstaw zębów:** 5 mm
- **Szerokość:** 6 mm
- **Długość:** 1350 mm
- **Temperatura pracy:** -25°C / +80°C

Pasy zębate OPTIBELT produkowane są z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakości poliuretan wzmocniony stalowymi kordami zapewnia wysoką wytrzymałość - uodporniony jest na ścieranie, ścinanie oraz rozciąganie. Ponadto pasy produkowane są z zachowaniem wysokiej tolerancji, która zapewnia stałą długość i grubość pasa.

#### **Właściwości pasa:**

- stabilność wymiarowa
- wysoka elastyczność
- cicha praca
- wysokie prędkości do 30m/s
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie

#### **Przykłady zastosowań:**

wyposażenie medyczne, maszyny pakujące, pojazdy silnikowe, roboty czyszczące baseny, plotery, liczarki do pieniędzy, przyrządy optyczne, ramiona robotów, systemy próżniowe, maszyny włókiennicze itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**